


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-A-E3/1M



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]

320

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

OOF

Обхват на оптичните влакна [mm]

200

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Тегло

[g]

63

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

3

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-00-A-A-E3/1M

Дължина	[mm]	1000
Мин. радиус на огъване	[mm]	20; (за неподвижен монтаж)
Фазерно изпълнение		①
Материал		адаптер: ABS
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		алуминий
Материал на обвивката		алуминий
Акcesoари		
Доставени артикули		E20102
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой