


Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-V-E1/1,5M

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

45

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

45

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

1

Дължина на сензорната
глава

[mm]

5

Дължина

[mm]

1500

Мин. радиус на огъване

[mm]

10

Материал

адаптер: PPE

E20081



Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-V-E1/1,5M

Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката	PVC
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой