


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-A-R4/1M

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Диаметър на главата

[mm]

4

Дължина на сензорната глава

[mm]

10

Дължина

[mm]

1000

Мин. радиус на огъване

[mm]

20

Материал

адаптер: ABS

E20084



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-A-R4/1M

Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	алуминий
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой