


Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-V-M4

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20059

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M4

Дължина на сензорната
глава [mm]

15



Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-V-M4

Дължина	[mm]	600
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Материал		адаптер: PPE
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката		PVC
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой