

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-V-M6

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Дължина на сензорната глава [mm]

35

Дължина [mm]

600

Мин. радиус на огъване [mm]

20

Материал

адаптер: ABS

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-00-A-V-M6

Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката	алуминий
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой