


Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-A-E2,5/2m

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20359

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

96

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

96

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

2,5

Дължина на сензорната
глава

[mm]

10

E20146



Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-A-E2,5/2m

Дължина	[mm]	2000
Мин. радиус на огъване	[mm]	10
Материал		адаптер: PPE
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		алуминий
Материал на обвивката		PVC
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой