


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-P-A-E3/0,8M

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20123

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

3

Дължина на сензорната глава

[mm]

25

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-00-P-A-E3/0,8M

Дължина	[mm]	800
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Материал		адаптер: PPE
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		алуминий
Материал на обвивката		PVC
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой