


Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-A-A-R6



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Приложение

Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

300

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Тегло

[g]

113,5

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Диаметър на главата

[mm]

6

Дължина

[mm]

600

Мин. радиус на огъване

[mm]

30; (за неподвижен монтаж)

Фазерно изпълнение



Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло



Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-A-A-R6

Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	алуминий
Акcesoари	
Доставени артикули	Монтажна скоба:, E10221
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой