


Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-P-A-R6



Приложение

Функционален принцип

Бариерен сензор

Приложение

За употреба в промишлена среда

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

300

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Тегло

[g]

107,5

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Диаметър на главата

[mm]

6

Дължина

[mm]

600

Мин. радиус на огъване

[mm]

30

Фазерно изпълнение



Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на
влакната

алуминий

E20165



Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-P-A-R6

Материал на обвивката	PVC
Акcesoари	
Доставени артикули	Монтажна скоба:, E10221
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой