


Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-P-A-E3

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

100

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

3

Дължина

[mm]

600

Мин. радиус на огъване

[mm]

30

Фазерно изпълнение



Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

алуминий

E20166



Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-P-A-E3

Материал на обвивката	PVC
Акcesoари	
Доставени артикули	E20105
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой