


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-P-A-M8/1M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

70

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M8

Дължина [mm]

1000

Мин. радиус на огъване [mm]

30

Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

алуминий

Материал на обвивката

PVC

E20174



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен
кабел

FT-30-P-A-M8/1M

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------