



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-A-M4

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20055

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available

Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

35

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

35

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Дължина [mm]

600

Мин. радиус на огъване [mm]

20

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

алуминий

Материал на обвивката

алуминий

Забележки

Единица на опаковката

1 брой