
E20183

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-V-M6/S

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение		
Функционален принцип		Дифузен сензор
Обхват на следене		
Диапазон според вида оптичен усилвател		OKF; OUF
OKF		
Обхват на оптичните влакна	[mm]	40
OUF		
Обхват на оптичните влакна	[mm]	40
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...290
Механични данни		
Версия на сензорната глава		прав
Сензорна глава		M6
Дължина на сензорната глава	[mm]	35
Дължина	[mm]	600
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Материал		адаптер: ABS

E20183

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-V-M6/S

Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Материал на обвивката	алуминий
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой