


Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-A-A-M4/1M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Тегло

[g]

74

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M4

Дължина на сензорната глава

[mm]

15

Дължина

[mm]

1000

Мин. радиус на огъване

[mm]

20; (за неподвижен монтаж)



Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-A-A-M4/1M

Фазерно изпълнение	
Материал	адаптер: ABS
Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	алуминий
Акcesoари	
Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 4 x M4
	шайби за заключване на зъбите: 4
	Накатена гайка: 1 x M11
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой