


Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-P-A-M6/1M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20217

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

300

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Дължина на сензорната глава [mm]

35

Дължина [mm]

1000

Мин. радиус на огъване [mm]

30

**Фибро оптичен сензор за близост**

FE-30-P-A-M6/1M

Материал	адаптер: PA
Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	PVC
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой