


Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-A-A-M6/2M



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

240

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Тегло

[g]

201

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Дължина

[mm]

2000

Мин. радиус на огъване

[mm]

30; (за неподвижен монтаж)

Фазерно изпълнение



Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

алуминий

Материал на обвивката

алуминий

E20219



Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-A-A-M6/2M

Акcesoари	
Акcesoари (приложени)	шестоъгълни гайки: 2 x M6, неръждаема стомана
	шайби за заключване на зъбите: 2
	Накатена гайка: 1 x M30
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой