


## Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-A-R3



## Приложение

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Дизайн               | 90 ° отклонение на светлинния сноп |
| Функционален принцип | Барьерен сензор                    |
| Приложение           | За употреба в промишлена среда     |

## Обхват на следене

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Диапазон според вида оптичен усилвател | OKF; OUF; OOF |
|----------------------------------------|---------------|

## OKF

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Обхват на оптичните влакна [mm] | 120 |
|---------------------------------|-----|

## OOF

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Обхват на оптичните влакна [mm] | 400 |
|---------------------------------|-----|

## OUF

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Обхват на оптичните влакна [mm] | 120 |
|---------------------------------|-----|

## Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -20...80 |
|-------------------------|----------|

## Механични данни

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Тегло [g]                  | 54,5     |
| Версия на сензорната глава | под ъгъл |
| Диаметър на главата [mm]   | 5        |
| Дължина [mm]               | 600      |



## Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-A-R3

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Мин. радиус на огъване [mm]     | 20       |
| Фазерно изпълнение              | ●        |
| Материал от влакна              | стъкло   |
| Материал на корпуса на влакната | алуминий |
| Материал на обвивката           | PVC      |
| Акcesoари                       |          |
| Доставени артикули              | E20104   |
| Забележки                       |          |
| Единица на опаковката           | 1 брой   |