


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-P-V-R1



Приложение	
Функционален принцип	Дифузен сензор
Приложение	За употреба в промишлена среда
Обхват на следене	
Диапазон според вида оптичен усилвател	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Обхват на оптичните влакна [mm]	40
OKF	
Обхват на оптичните влакна [mm]	6
OOF	
Обхват на оптичните влакна [mm]	24
OUF	
Обхват на оптичните влакна [mm]	6
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-20...80
Механични данни	
Тегло [g]	37
Версия на сензорната глава	под ъгъл
Диаметър на главата [mm]	1

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-00-P-V-R1

Дължина	[mm]	600
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Фазерно изпълнение		Ⓜ
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4301 / 304)
Материал на обвивката		PVC

Акcesoари

Доставени артикули	Монтажна скоба:, E20107
--------------------	-------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------