


Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-A-A-R3/1M

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20364

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Диаметър на главата

[mm]

3

Дължина на сензорната глава

[mm]

10



Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-A-A-R3/1M

Дължина	[mm]	1000
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Материал		адаптер: ABS
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		алуминий
Материал на обвивката		алуминий
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой