


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-A-M6/1,8m

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20124

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

35

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

35

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Дължина на сензорната глава [mm]

35



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-A-M6/1,8m

Дължина	[mm]	1800
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Материал		адаптер: ABS
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		алуминий
Материал на обвивката		алуминий
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой