

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-A-A-R8/3M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

45

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Тегло

[g]

240

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Диаметър на главата

[mm]

8

Дължина

[mm]

3000

Мин. радиус на огъване

[mm]

30; (за неподвижен монтаж)

Фазерно изпълнение



Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-30-A-A-R8/3M

Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	алуминий

Акcesoари

Доставени артикули	E20353
--------------------	--------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------