


Оптический диффузный датчик для отражения с преобразователем

FT-00-P-MS



Приложение

Дизайн	конвертор за сечение
Функционален принцип	Дифузен датчик
Приложение	За употреба в промишлена среда

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател	OCF; OKF; OOF; OUF
--	--------------------

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]	420
---------------------------------	-----

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]	40
---------------------------------	----

OOF

Обхват на оптичните влакна [mm]	200
---------------------------------	-----

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]	40
---------------------------------	----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...80
-------------------------	----------

Механични данни

Тегло [g]	60
Версия на сензорната глава	прав

**Оптически дифузен сензор за отразяване с преобразувател**

FT-00-P-MS

Височина на сензорната глава	[mm]	5
Сензорна ширина на главата	[mm]	15
Дължина на сензорната глава	[mm]	20
Размери на сондата	[mm]	5 x 15 x 20
Дължина	[mm]	600
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Фазерно изпълнение		
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		месинг
Материал на обвивката		PVC

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------