



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-M-V-M6/0,3M

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20489

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available

Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

20

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

20

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Дължина [mm]

300

Мин. радиус на огъване [mm]

20

Материал от влакна

акрил

Материал на корпуса на влакната

неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Материал на обвивката

метал-силикон

Забележки

Единица на опаковката

1 брой