



Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-A-R3

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20062

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available

Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Дължина

[mm]

600

Мин. радиус на огъване

[mm]

20

Материал

адаптер: PPE

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на
влакната

алуминий

Материал на обвивката

PVC

Забележки

Единица на опаковката

1 брой