



Артикулът не се предлага вече - запис в архива

No scale drawing available

Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Дължина

[mm]

600

Мин. радиус на огъване

[mm]

10

Материал

адаптер: ABS

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

алуминий

Материал на обвивката

алуминий

Забележки

Единица на опаковката

1 брой