


Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-A-A-E3/2M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

96

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

96

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

3

Дължина на сензорната
глава

[mm]

10

Дължина

[mm]

2000

Мин. радиус на огъване

[mm]

20

Материал

адаптер: ABS

**Фибро оптичен сензор за близост**

FE-00-A-A-E3/2M

Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	алуминий
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой