


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-R3



- 1 Накатена гайка
2 ОКФ с фиброоптика

Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

ОКФ

ОКФ

Обхват на оптичните влакна [mm]

25

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Тегло

[g]

14

Версия на сензорната глава

под ъгъл; с адаптер за директен монтаж

Диаметър на главата

[mm]

3

Дължина

[mm]

24

Фазерно изпълнение

Материал

Накатена гайка: пластмаса

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Забележки

Единица на опаковката

1 брой