


Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-A-M4/2,5M

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

85

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

85

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M4

Дължина на сензорната глава [mm]

15

Дължина [mm]

2500

Мин. радиус на огъване [mm]

10

Материал

адаптер: PPE

E20284



Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-A-M4/2,5M

Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	PVC
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой