


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-A-A-E6/2M

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20272

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

32

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

6

Дължина

[mm]

2000

Мин. радиус на огъване

[mm]

30

Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

E20290



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-A-A-E6/2M

Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	алуминий

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------