


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-P-V-E1/0,25M

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

50

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

50

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата [mm]

1

Дължина на сензорната глава [mm]

5

Дължина [mm]

250

Мин. радиус на огъване [mm]

10

Материал

адаптер: PPE

E20300



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-P-V-E1/0,25M

Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката	PVC
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой