

## Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-A-A-R3/1.5M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



## Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

## Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

## OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

90

## Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

## Механични данни

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Дължина

[mm]

1500

Мин. радиус на огъване

[mm]

30

Фазерно изпълнение



Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

алуминий

Материал на обвивката

алуминий

# E20309



## Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-A-A-R3/1.5M

### Акcesoари

Доставени артикули

E20103

### Забележки

Единица на опаковката

1 брой