


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-P-A-M8/3M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20313

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

45

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M8

Дължина [mm]

3000

Мин. радиус на огъване [mm]

30

Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-P-A-M8/3M

Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	PVC

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------