


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-A-A-R6/4m

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

20

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Дължина

[mm]

4000

Мин. радиус на огъване

[mm]

30

Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

алуминий

Материал на обвивката

алуминий

E20326



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен
кабел

FT-30-A-A-R6/4m

Забележки

Единица на опаковката

1 брой