


Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-P-A-M6/3m

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

192

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Дължина на сензорната глава [mm]

35

Дължина [mm]

3000

Мин. радиус на огъване [mm]

30

Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

алуминий

E20327



Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-P-A-M6/3m

Материал на обвивката

PVC

Забележки

Единица на опаковката

1 брой