


Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-P-A-E3/3M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

64

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

3

Дължина

[mm]

3000

Мин. радиус на огъване

[mm]

30

Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

алуминий

Материал на обвивката

PVC

E20337



Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-P-A-E3/3M

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------