


Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-A-A-E3/1m

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20347

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

100

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

3

Дължина

[mm]

1000

Мин. радиус на огъване

[mm]

30

Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

E20345



Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-A-A-E3/1m

Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	алуминий
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой