


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-P-A-E3/2,5M

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

28

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

28

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата [mm]

3

Дължина на сензорната глава [mm]

25

Дължина [mm]

2500

Мин. радиус на огъване [mm]

20

Материал

адаптер: PPE

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-00-P-A-E3/2,5M

Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	PVC
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой