




Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-A-E2,5/1,5M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение	
Функционален принцип	Барьерен сензор
Обхват на следене	
Диапазон според вида оптичен усилвател	OKF; OUF
OKF	
Обхват на оптичните влакна [mm]	108
OUF	
Обхват на оптичните влакна [mm]	108
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-20...80
Механични данни	
Версия на сензорната глава	прав
Диаметър на главата [mm]	2,5
Дължина на сензорната глава [mm]	10
Дължина [mm]	1500
Мин. радиус на огъване [mm]	10
Материал	адаптер: PPE

E20358



Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-A-E2,5/1,5M

Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	PVC
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой