


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-P-V-E1/0,4M

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20077

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

8

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

8

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

1

Дължина на сензорната глава

[mm]

5

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-00-P-V-E1/0,4M

Дължина	[mm]	400
Мин. радиус на огъване	[mm]	10
Материал		адаптер: PPE
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката		PVC
Акcesoари		
Доставени артикули		Монтажна скоба:, E20107
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой