




Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-18-P-A-M6

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

За употреба в промишлена среда

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OGF

OGF

Обхват на оптичните влакна [mm]

15

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Тегло

[g]

50,2

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Дължина на сензорната глава

[mm]

35

Дължина

[mm]

600

Мин. радиус на огъване

[mm]

20

Фазерно изпълнение



**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-18-P-A-M6

Материал	адаптер: PPE
Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	PVC
Акcesoари	
Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 4 x M6, неръждаема стомана
	шайби за заключване на зъбите: 2
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой