
E20384

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-18-P-A-R5

Спрени изделия



Приложение		
Функционален принцип		Дифузен сензор
Приложение		За употреба в промишлена среда
Обхват на следене		
Диапазон според вида оптичен усилвател		OGF
OGF		
Обхват на оптичните влакна	[mm]	12
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...80
Механични данни		
Тегло	[g]	59,4
Версия на сензорната глава		под ъгъл
Диаметър на главата	[mm]	5
Дължина на сензорната глава	[mm]	10
Дължина	[mm]	600
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Фазерно изпълнение		◐

E20384

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-18-P-A-R5

Материал	адаптер: PPE
Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	PVC
Аксесоари	
Доставени артикули	Монтажна скоба:, E10221
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой