


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-18-A-A-R5

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OGF

OGF

Обхват на оптичните влакна [mm]

12

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Тегло

[g]

0,061

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Диаметър на главата

[mm]

5

Дължина на сензорната глава

[mm]

10

Дължина

[mm]

600

Мин. радиус на огъване

[mm]

20; (за неподвижен монтаж)

Фазерно изпълнение



Материал

адаптер: PPE

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-18-A-A-R5

Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	PVC
Акcesoари	
Доставени артикули	Монтажна скоба:, E10221
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой