




Фибро оптичен сензор за близост

FE-18-P-A-M4

Спрени изделия



Приложение		
Функционален принцип	Бариерен сензор	
Приложение	За употреба в промишлена среда	
Обхват на следене		
Диапазон според вида оптичен усилвател	OGF	
OGF		
Обхват на оптичните влакна [mm]	80	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-20...80	
Механични данни		
Тегло [g]	50	
Версия на сензорната глава	прав	
Сензорна глава	M4	
Дължина на сензорната глава [mm]	15	
Дължина [mm]	600	
Мин. радиус на огъване [mm]	20	
Фазерно изпълнение		



Фибро оптичен сензор за близост

FE-18-P-A-M4

Материал	адаптер: PPE
Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	PVC
Акcesoари	
Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 4 x M4
	шайби за заключване на зъбите: 4
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой