


Фибро оптичен сензор за близост

FE-18-P-A-R4

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OGF

OGF

Обхват на оптичните влакна [mm]

80

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Тегло

[g]

63,4

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Диаметър на главата

[mm]

4

Дължина на сензорната
глава

[mm]

10

Дължина

[mm]

600

Мин. радиус на огъване

[mm]

20

Фазерно изпълнение



Материал

адаптер: PPE

E20388



Фибро оптичен сензор за близост

FE-18-P-A-R4

Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	PVC
Акcesoари	
Доставени артикули	E20103
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой