


Фибро оптичен сензор за близост

FE-18-A-A-R4

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OGF

OGF

Обхват на оптичните влакна [mm]

80

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Тегло

[g]

0,074

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Диаметър на главата

[mm]

4

Дължина на сензорната
глава

[mm]

10

Дължина

[mm]

600

Мин. радиус на огъване

[mm]

20; (за неподвижен монтаж)

Фазерно изпълнение



Материал

адаптер: PPE

**Фибро оптичен сензор за близост**

FE-18-A-A-R4

Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	алуминий
Акcesoари	
Доставени артикули	E20103
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой