


Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-S-V-M4/0,4M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M4

Дължина на сензорната
глава [mm]

15

Дължина [mm]

400

Мин. радиус на огъване [mm]

20

Материал

адаптер: ABS

E20394



Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-S-V-M4/0,4M

Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката	силикон
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой