


Рефлекторна лента

REFLECTION TAPE TS-02/1M



Приложение

Дизайн

за ретро-рефлекторни сензори с червена и инфрачервена светлина

Условия на работа

Околна температура [°C]

-25...65

Забележка за температурата на околната среда

постоянен

накратко: 80 °C / 30 min

температура на свързване: +16...+25 °C

Механични данни

Тегло [g]

23

Размери [mm]

50 x 1000 x 0,4

Рефлекторна повърхност [mm]

50 x 1000

Материал

пластмаси; акрил

E21015



Рефлекторна лента

REFLECTION TAPE TS-02/1M

Дължина	[mm]	1000
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Други данни		
типични стойности на отражение под ъгъл на наблюдение 0,2 °		[cd/lx * m²]
ъгъл на осветяване 5 ° / 40 °		1000 / # 300