
E21036

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-M-V-M6/2M

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E21038
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение		
Функционален принцип		Дифузен сензор
Обхват на следене		
Диапазон според вида оптичен усилвател		OB5030
OB50		
Обхват на оптичните влакна	[mm]	40
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...150
Механични данни		
Версия на сензорната глава		прав
Сензорна глава		M6
Дължина	[mm]	600
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката		метал-силикон
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой