


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-M-V-M6/1,2M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E21038

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

ОВ5030

ОВ50

Обхват на оптичните влакна [mm]

35

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...150

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Дължина [mm]

1200

Мин. радиус на огъване [mm]

20

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Материал на обвивката

метал-силикон

Забележки

Единица на опаковката

1 брой