




Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-M-V-M6/5M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

ОВ5030

ОВ50

Обхват на оптичните влакна [mm]

8

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...150

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Дължина на сензорната глава [mm]

45

Дължина [mm]

5000

Мин. радиус на огъване [mm]

20

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Материал на обвивката

метал-силикон

E21040



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен
кабел

FT-11-M-V-M6/5M

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------